


SNT - B720 SERIES / СЕРИЯ  
MODEL / МОДЕЛЬ: B710 - B720



**MUCCO**  
WARNING LAMPS



- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
  - The product can be used indoors and outdoors.
  - The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
  - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.
- 
- Соединение продукта должна выполняться электриками по крайней мере.
  - Продукт может использоваться в помещении и снаружи.
  - Внутренняя и внешняя совместимость продукта показана на картинке.
  - Продукт должен быть установлен там, где минимальная вибрация и тепло.



| Model<br>Модель | Voltage<br>Вольтаж | Current (mA)Max<br>Ток (mA)Макс. |
|-----------------|--------------------|----------------------------------|
| SNT-B710        | 24V/DC             | 150mA                            |
| SNT-B720        | 40-250V AC/DC      | 37mA                             |

| Melody<br>Мелодия | Sound Intensity<br>(dB) (10 cm) /<br>Громкость Звука<br>(дБ) ( 10 см) | Sound Intensity<br>(dB) (1m) /<br>Громкость Звука<br>(дБ) (1м) |
|-------------------|---|--|
| M1                | 128   | 103  |
| M2                | 118   | 100  |

\* Values may vary by +/- %5.

\* Значения могут варьироваться на +/- %5




| Model<br>Модель | Weight<br>Вес | Color<br>Цвет |
|-----------------|---------------|---------------|
| SNT-B710        | 195,5gr       | Red / Красный |
| SNT-B720        | 214gr         |               |



It is recommended that people with epilepsy should not use it.  
Рекомендуется, чтобы люди с эпилепсией не использовали его.

ŞİNYALTEKNİK ELEKTRİK OTOMASYON İTH. İHR. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ  
İkitelli O.S.B. Giyim Sanatkarları San. Sit.  
2. Ada C Blok No:122 Başakşehir / İstanbul  
Tel. +90 (212) 292 47 48 / Faks. +90 (212) 292 47 46  
[www.muccosignal.com](http://www.muccosignal.com)

**MUCCO**  
WARNING LAMPS



**2a**

- Do not open the lens when 220V voltage is applied to the products.
- Не открывайте линзу, когда изделия снабжены напряжением 220В.